

Garant**Fræser, TiAlN, Øxlængde js14 DC: 5X80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	190750 5X80
GTIN	4045197098733
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Speciel skærgeometri til alu og kunststof.**

Med kun et skær på periferien og skærende på endefluden.

Med **frislebet skaft**. Str. 5×100 kan specielt anvendes som vandformfræser.

Anvendelse:

Til udfræsning af slidser på døre og vinduer af alu eller kunststof på hurtigkørende special-fræsemaskiner (Elu, Haffner osv.).

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	1
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	35 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,13 mm
Skær-Ø D _c	5 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	80 mm
Skærlængde L _c	18 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	Cylinderskaft med h6
Tolerance, nom. Ø	js14
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 5
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	78 m/min	P
CuZn	betinget egnet	90 m/min	N
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		