



Slagboremaskine, Type: GSB212RCK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075720 GSB212RCK
GTIN	3165140505642
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Slagboremaskine med high-performance-motor med højt drejningsmoment til de mest krævende opgaver (boring, arbejde med borekroner og hulsave) samt skruring og røring.

- **Nyt sikkerhedsgreb med innovativ fastgørelse og softgrip, så maskinen kan holdes sikkert fast.**
- **Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.**
- **Mekanisk overbelastningskobling Antirotation for høj arbejdssikkerhed ved selv de mest krævende opgaver.**
- **Hurtigspændepatron med Auto-Lock og ét hylster til hurtigt værktøjsskift med kun en hånd.**
- **Drejelig børsteplade til samme kraft ved højre- og venstreløb.**
- **Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-standard) – kan anvendes i borestativ.**
- **2-trins-gearkasse**
- **Torque-Control for høj præcision: Forvalg af drejekraft til ensartet iskruring af skruer.**
- **Constant-Electronic for komfortabelt arbejde: Holder omdrejningstallet konstant, også under belastning.**

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, dybdeanslag 210 mm, hurtigspændepatron 13 mm, transportkuffert.

Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
----------------------------------	-------------

Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. vibration iht. EN	14,6 m/s ²
Effektforbrug	1300 W
Vægt	2,9 kg
Producentbetegnelse	GSB 21-2 RCT
Maks. slagtal	15300 min ⁻¹
Maks. omdrejningstal 1. gear	900 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Maks. moment	43 Nm
Emballage	Kuffert
Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	22 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	3000 min ⁻¹
Produkttype	Slagboremaskine