

duMONT

Sekskantstødrømmenål HSS Pasning H8, Type: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290431 10
GTIN	
Artikelklasse	29J

Beskrivelse

Anvendelse:
En indvendig sekskant rømmes i én arbejdsgang.

Teknisk beskrivelse

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	1260 kg
Udgangs- boring H8	10 mm
Nålelængde	244 mm
Rømmelængde i stål	13 - 35 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Alu	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		

INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet