

**duMONT****Firkantstødrømmenål HSS Pasning H8, Type: 14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290426 14
GTIN	662600666378
Artikelklasse	29J

**Beskrivelse****Anvendelse:**

En indvendig firkant rømmes i én arbejdsgang.

**Teknisk beskrivelse**

Udgangs- boring H8	14,8 mm
Nålelængde	377 mm
Rømmelængde i stål	13 - 35 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	2400 kg
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	betinget egnet
Alu	egnet
Alu > 10% Si	betinget egnet
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet
Olie	egnet