

**Trykluftexcentersliber CP7220CVE, Type: 7220CVE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Artikelklasse	03R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trykluftexcentersliberen 079654 7220 CVE er specielt udviklet til industrielle slibe-, overfladebearbejdnings- og forpoleringsopgaver og giver en fremragende brugerkomfort med det bløde greb i håndfladeform.

Tomgangsomedrejningstal: 12000 min<sup>-1</sup>

Maks. luftbehov: 486 l/min

Slibetallerken-Ø: 150 mm

Afstand: 2,5 mm

Vægt: 1,6 kg

Arbejdsstøj: 76 dB(A)

**Teknisk beskrivelse**

Arbejdsstøj	76 dB(A)
Afstand	2,5 mm
Producentbetegnelse	CP7220 CVE
Maks. luftbehov	486 l/min

Vægt	1,6 kg
Maks. vibration iht. EN	1,4 m/s <sup>2</sup>
Slibetallerken-Ø	150 mm
Tomgangsomedrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Excenterslibere