



Vinkelslibere Akku, Type: 4933478437



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt M18 FUEL™-akku-vinkelsliber med **indstilleligt omdrejningstal**.

- **5 hastighedstrin til de bedste resultater ved bearbejdning af rustfrit stål og aluminium samt fjernelse af rust og farve.**
- **RAPIDSTOP™ til hurtig bremsning af skiven på under 2 sekunder giver høj brugerbeskyttelse.**
- **Ikke-låsbar sikkerhedskontakt giver høj brugerbeskyttelse.**

Version med **dødemandskontakt** for høj brugersikkerhed.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader. Inklusive antivibrationsgreb, beskyttelsesskærm, støvbeskyttelsesgitre, spændesæt og HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Dødemandskontakt	ja
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
maks. omdrejningstal	3500 - 8500 min ⁻¹
Vægt	2,7 kg
Batteritype	Lithium-ion

Antal medfølgende akkuer	0
Blød opstart	ja
Producentbetegnelse	M18FSAGF125XPDB-OX
Maks. skæredybde	33 mm
Kickbackstop	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	5,01 m/s ²
Batterispænding	18 V
Overbelastningssikring	ja
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Maks. skive-Ø	125 mm
Genstartsspærre	ja
Produkttype	Vinkelslibere