



Vinkelslibere Akku, Type: 4933478436



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt M18 FUEL™-akku-vinkelsliber med **indstilleligt omdrejningstal**.

- **5 hastighedstrin til de bedste resultater ved bearbejdning af rustfrit stål og aluminium samt fjernelse af rust og farve.**
- **RAPIDSTOP™ til hurtig bremsning af skiven på under 2 sekunder giver høj brugerbeskyttelse.**
- **Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader. Inklusive antivibrationsgreb, beskyttelsesskærm, støvbeskyttelsesgitre, spændesæt og HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Genstartsspærre	ja
Kickbackstop	ja
Producentbetegnelse	M18FSAGV125XB-OX
Energiforsyning	Akkudrevet
Overbelastningssikring	ja
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Blød opstart	ja
Maks. vibration iht. EN	5,01 m/s ²
maks. omdrejningstal	3500 - 8500 min ⁻¹
Dødemandskontakt	nej
Vægt	2,7 kg
Batteritype	Lithium-ion
Maks. skive-Ø	125 mm
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	18 V
Maks. skæredybde	33 mm
Produkttype	Vinkelslibere