



Cirkulationsfilterpåsats til sikkerhedsskabe, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981100 1
GTIN	4250101190117
Artikelklasse	96G

Beskrivelse

Udførelse:

Kompletsystem med ventilationsmotor, særligt aktivt kulfilter, ventilations- og filterovervågning. Med sekundært filter af hensyn til ekstra sikkerhed ved lækager. Kabinet af pladestål. Integreret displayvisning og tastebetjening giver nem kontrol og visning af funktioner. Optisk og akustisk alarm inkl. potentialfri alarmkontakt.

Fordel:

- Ikke behov for dyre ventilationsledninger.
- Let og sikker montering.
- Eksplosionsfarlig zone omkring skabet bortfalder.
- Høj fleksibilitet ved valg af opstillingssted.
- Aktiv personbeskyttelse takket være den sikre registrering af sundhedsskadelige dampe med tilbageholdelse i systemfilter. Filtermætning >99,999 %.
- Yderst støjsvag, kun ca. 35 dB (A).

Anvendelse:

Til sikker teknisk udluftning af sikkerhedsskabe i arbejdsrum i overensstemmelse med kravene i TRGS510, bilag 3.

Filter kun egnet til opløsningsmiddeldampe (kulbrinter), ikke til ætsende, aggressive stoffer som f.eks. eddikesyre.

Norm:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Passer til:

Sikkerhedsskabe nr. 981015; 981025; 981035.

Lakering:

Kabinet **pulverlakeret**.

Bemærk:

- **Filterskift og bortskaffelse af det kontaminerede filter bør foretages af en asecos-servicetekniker (ved normal belastning med skadelige stoffer) en gang om året.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	14 kg
Dybde	555 mm
Nominel spænding	85 - 264 V
Bredde	308 mm
Stiktype indgang	F
Højde	256 mm
Strømforbrug	0,13 A
Lydtrykniveau	35 dB
Producentbetegnelse	Recirkulationsfilter, med overvågning af udsugningsluft
Produkttype	Cirkulationsfilterpåsats