



Metal-kapsav, Type: 72365460



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078244 72365460
GTIN	4014586894447
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Halvstationær kapsav til effektiv og hurtig skæring af komponenter både på værkstedet og byggepladsen.

- **Højest muligt arbejdstempo takket være en motor med højt drejningsmoment og lave omdrejningstal**
- **Præcise resultater og meget lidt efterbearbejdning takket være minimal misfarvning og reduceret graddannelse takket være koldsnit**
- **Høj overfladekvalitet takket være specielle savklinger til forskellige metaller**
- **Op til 100 % gnistfri og ingen støvdannelse takket være koldsnit**
- **Godt afbalanceret grebsdesign giver bedre føring**
- **Yderst præcis og holdbar stålkonstruktion**
- **Sokkel i aluminiumsstøbegods**
- **Blød opstart giver en langsom opstart til motoren, hvilket beskytter de mekaniske dele**
- **Hurtigspændesystem til bordklemme**
- **Bekvem affasnings- og vinkelindstilling fra 0° til 45°**
- **Dybdeanslag+Nemt savklingskift**

Anvendelse:

- **Savning af stål- og metalprofiler.**
- **Udførelse af delings- og geringsskæring.**

· Bearbejdning af rør, metalbolte, vinkeljern, stangmateriale.**Leveringsomfang:**

1× kapsav, 1× savklinge til konstruktionsstål, 1× kombinøgle: Indvendig sekskant, 6 mm og krydskærv PH 2, 1× indvendig sekskant 8 mm.

Teknisk beskrivelse

Blød opstart	ja
Vægt	24,4 kg
Producentbetegnelse	MKAS 355
Netspænding	230 V
Maks. skæredybde 90°	120 mm
Nominal spænding	230 V
Energiforsyning	Med kabel
Savklinge-Ø	355 mm
Maks. skæredybde 45°	90 mm
maks. omdrejningstal	1300 min ⁻¹
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	1800 W
Produkttype	Sav