


Garant**HM-fræser DIN 6535 HB, ubelagt, Ø e8 DC: 3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202510 3
GTIN	4045197117199
Artikelklasse	11X

Beskrivelse

Udførelse:**Ekstra skarpe skærekanten.**

Mål svarende til DIN 6527.

Dobbeltlebet sidefrigangsvinkel.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	4
Skær-Ø D _c	3 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,008 mm
Fristilling-Ø D ₁	2,8 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	15 mm
Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,01 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Skærlængde L _c	10 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. Ø	e8

Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	105 m/min	N
PMMA akryl	egnet	180 m/min	N
PE-HD	egnet	130 m/min	N
PA 66	egnet	150 m/min	N
PEEK	egnet	130 m/min	N
PF 31	egnet	110 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	180 m/min	N
Cu	egnet	140 m/min	N
CuZn	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		

Luft

betinget egnet