

**HAIMER MILL HM-fræser, AlTiN, Ø f9 DC: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220291 2
GTIN	2050002068209
Artikelklasse	26X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til **universel anvendelse** i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med **cylindrisk kerne** af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være **speciel endefladegeometri**.

**Bemærk:**

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtræksikring finder du i programmet under Spændeteknik. Form **HB** bestilles med **nr. 220291**.

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	9 mm
Spiralvinkel	32 grader
Fristilling-Ø $D_1$	1,9 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	58 mm
Tolerance, nom. Ø	f9
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,013 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Antal tænder Z	4

Hjørnefasvinkel	90 grader
Skærlængde $L_c$	7 mm
Skær- $\emptyset$ $D_c$	2 mm
Belægning	AlTiN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $0,5 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,5 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		

GG (G)	betinget egnet
Uni	egnet
Olie	egnet
våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet
tør	egnet
Luft	egnet