

Pallepåbygningsreol, Dybde 1100 mm, Højde: 3000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991207 3000
GTIN	4058255110117
Artikelklasse	960

Beskrivelse

Udførelse:

Basisreol bestående af 2 profilrammer hver med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar.

Tilbygningsreol bestående af 1 profilramme med 4 gulvankre og 2 eller 3 vangepar. Ekstra niveauer finder du under tilbehør.

Vanger type LNS 100×50×1,5.

Opstillingsmål, påbygningsreol: 2786 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Samlet reollængde:

Til gavrammer S610-M18-U og S625-A18:

Nominel længde + antal gavle × 86 mm (ved S610-M18-U)

Nominel længde + antal gavle × 110 mm (ved S625-A18).

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger RAL 2004 orange **pulverlakerede**.

Bemærk:

- **Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**
- **Sørg for, at gavlrammerne har mindst 100 mm afstand til væg og bygningsdele til fodpladen.**

Ved montering af vangerne er det vigtigt, at den **udvendige gavl rager mindst 500 mm ud over det sidste lagerniveau**. Inden for reolrækken er det nok, at gavlene rager 100 mm op.

Tekniske bestemmelser om en pallereols opbygning iht. BGR 234:

- **Udvendige gavle skal ved gange og transportveje være mindst 500 mm højere end ved det øverste lagerniveau.**
- **Gennemkørsler og overkørsler skal være forsynet med enlukket plade (f.eks. spånplade).**
- **Indvendig gennemgangshøjde skal være mindst 2100 mm.**
- **Ved udvendige gavle og gennemkørsler skal der være monteret kollisionsbeskyttelseshjørner.**
- **Fritstående enkeltreoler skal fastgøres på bagsiden med gitterbagvægge (så lagergodset ikke kan falde ned).**
- **Der skal anbringes bærelastskilte på hver enkelt reolrække.**
- **Betonkvalitet: Mindst C20/25 iht. EN 206-1 (DIN 1045-2); betontykkelse mindst 200 mm.**
- **Hvis afstanden mellem pallerne i dobbeltreolen er mindre end 100 mm, skal der monteres gennemskubningssikringer.**

Yderligere oplysninger om planlægning og opsætning:

- **En vigtig angivelse er knæklængden (K)= den maksimale afstand mellem gulv og 1. vangeniveau. På baggrund deraf beregnes den anvendte gavltype.**
- **Over varen skal der altid projekteres ca. 100 m afstand til det næste lagerniveau eller halloftet.**
- **Løftehøjde for betjeningsapparat: Overkanten af øverste vange plus 200 mm.**

Vores tekniske angivelser gælder ikke ved bitumen-eller magnesitholdige overflader, flisebelægning og valset beton.

Teknisk beskrivelse

Højde	3000 mm
Antal pallepladser pr. sektion	9
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	2786 mm
Vange, type	LNS 100×50×1,5
Hyldebelastning	1545 kg
Antal lagerniveauer	3
Rammeprofil	S610-M18-U
Hyldebredde	2700 mm
Montering ved indstik	ja
Kundemontering	ja
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Dybde	1100 mm

Reoladgang	Dobbeltsidet
Belastning pr. enhed (3 sektioner med hver især 2 vangepr. sektion)	5320 kg
Antal reolgavle	1
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	1545 kg
Holder til paller med bæreevne	515 kg
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	Dybde 1100 mm
Produkttype	Pallereol

Tilbehør

Låsestift til vanger	991331
Gulvanker til pallereolrammer	991470
Underlægsplader til pallereolrammerSæt med 5 dele Til type 5	991481 5
Vangepr. LNS-DUO 100x50 Vangelængde 2700 mm	991338 2700