

**TMSERROR, Type: GBH1821****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

18-V-batteri-borehammer med **SDS-plus værktøjsholder** og Bosch **Electronic Cell Protection (ECP)**: Beskytter akkuen mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning. Innovative CoolPack-batterier sørger for optimal varmeafgivelse (forlængelse af levetiden).

- **Effektiv og vedligeholdelsesfri EC-motor (børsteløs).**
- **Største mejselfjernelse (12 kg/time) i sin klasse.**
- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Ekstremt robust: Electronic Motor Protection slukker motoren ved overbelastning; fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.**

Leveringsomfang:

Akku-borehammer GBH 18V-21 Professional, 2 × 18V / 4,0 Ah akku, lader GAL 18V-40, L-Boxx.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Producentbetegnelse: GBH 18V-21

Antal medfølgende akkuer: 2

Batteritype: Lithium-ion

Akku-kapacitet: 4 Ah

Batterispænding: 18 V

Omdrejningstalområde: 0 - 1800 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Vægt uden batteri	2,4 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Slagenergi	2 J
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. spiralbor-Ø i beton	21 mm
Omdrejningstalområde	0 - 1800 min ⁻¹
Akku-kapacitet	4 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Producentbetegnelse	GBH 18V-21
Batterispænding	18 V
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Maks. slagtal	5100 min ⁻¹
Vægt inklusive akku	5,5 kg
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V

073853 B18