



Kap- og geringsssav BITURBO Akku, Type: GCM18216DC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-kap- og geringsssav.

- **Fremragende skærekapacitet med en stor skæredybde på 70 mm.**
- **Optimal mobilitet takket være lav vægt og fremragende ergonomi.**
- **User Interface til forvalg af drejemoment.**
- **Værktøjsfri savklingskift.**

Leveringsomfang:

Savklinge Ø 216 mm, nedholder, SDS-møtrik, GCY 42 Bluetooth-modul.

Teknisk beskrivelse

Maks. geringsvinkel, venstre	52 grader
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Maks. hældningsvinkel, højre	47 grader
Maks. hældningsvinkel, venstre	47 grader
Savklinge-Ø	216 mm
Maks. skæredybde 45°	45 mm
Energiforsyning	Akkudrevet

Maks. geringsvinkel, højre	60 grader
Batterispænding	18 V
maks. omdrejningstal	4500 min ⁻¹
Savklinge-borings-Ø	30 mm
Batteritype	Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Vægt	15,3 kg
Maks. skærelængde 90°	300 mm
Nominel spænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Producentbetegnelse	GCM 18V-216 DC
Maks. skæredybde 90°	70 mm
Emballage	Pap
Produkttype	Sav