

**Garant****High-performance fasfræser 45°, Cylinderskaft, Ø D: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 216460 20     |
| GTIN                | 4045197553065 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til effektiv gennemførelse af meget små affasningsopgaver. Til forlæns og baglæns fasning med høj hastighed.

**Baglæns fasning fra str. 6 mulig.**

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Udhængslængde $L_1$                  | 20 mm                |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$     | 120 mm               |
| passende vendeskærsplatter           | SC.. 05T104          |
| Maks. affasnings-Ø $D_{\text{maks}}$ | 26,7 mm              |
| Skaft-Ø $D_s$ h6                     | 16 mm                |
| Vendeplatteskruesæt                  | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
| Antal skær Z                         | 6                    |
| Ø D                                  | 20 mm                |
| Skaftudførelse                       | Cylinderskaft        |
| Rejfevinkel, baglæns                 | 45 grader            |
| Indstillingsvinkel $\kappa$          | 45 grader            |
| Indvendig køling                     | ja                   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype         | Fasfræser |

---

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm       | 211750 0,6 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele  | 219828     |