

**Garant****SCLT 05T104, HB7735, Type: UNI**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

SCLT 05T104 UNI Hjørneradius: 0,4 mm

## Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCLT 05T104
Type	HB7735
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Aluminiumskunststoffer	egnet	410 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	410 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		