

Garant**SDGT 090308 FN, HU7815, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabile fræsevendepletter, **præcisionssintret med positive spånbrydere. Plan- og underlagsflade præcisionsslebet.**

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDGT 090308 FN
Type	HU7815
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	120 m/min	N
CuZn	egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		