

Garant**Fasfræser 45°, med gevind, Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216102 16
GTIN	4045197469915
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	28 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Maks. affasnings-Ø D_{maks}	28,3 mm
Holdegevind M	M10
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Udhængslængde L_1	18 mm
Mindste indkørings-Ø D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Antal skær Z	2

Skafthudførelse	med gevind
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
Vendeplatteskruesæt10 dele	219805
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt10 dele	219804