

**Garant****Fasfræser 45°, med gevind, Ø D: 17,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	30 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Holdegevind M	M10
Udhængslængde $L_1$	18 mm
Mindste indkørings-Ø $D_{min}$	30 mm
Ø $D_2$	17,7 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Skær-Ø $D_c$	17,5 mm
Maks. affasnings-Ø $D_{maks}$	29,8 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Antal skær Z	3

Skaftudførelse	med gevind
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219805
Vendeplatteskruesæt10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP