

Garant**High-performance fasfræser 45°, Cylinderskaft, Ø D: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216460 9
GTIN	4045197482167
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til effektiv gennemførelse af meget små affasningsopgaver. Til forlæns og baglæns fasning med høj hastighed.

Baglæns fasning fra str. 6 mulig.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	90 mm
Maks. affasnings-Ø $D_{\text{ maks}}$	15,7 mm
Skaft-Ø D_s h6	10 mm
Udhængslængde L_1	24 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 05T104
Vendeplatteskruesæt	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Antal skær Z	2
Ø D	9 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Indvendig køling	ja

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219828