

**Garant****Fasfræser 45°, med gevind, Ø D: 23,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Udhængslængde L <sub>1</sub>	23 mm
Holdegevind M	M12
Maks. affasnings-Ø D <sub>maks</sub>	35,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	23,5 mm
Mindste indkørings-Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	4

Skaftudførelse	med gevind
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219805
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8