


KOMET® forsænker 45°, Weldon-skaft, Til DIN-skruer med undersænk- hoved: M20


Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	216600 M20
GTIN	4047109013032
Artikelklasse	24D

Beskrivelse

Anvendelse:

Til **afgratning** af runde huller og langhuller og til fræsning af trapeztandnoter. Til forsænkninger iht. DIN fin til DIN-skruer M10 – M20.

Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (kan ikke anvendes på boremaskiner).

Bemærk:

Passende trekantede vendeskærsplatter se nr. 216700; 216740; 216770.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239653 10IP (2,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	TO.. 1403
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	26-660
Til DIN-skruer med undersænk- hoved	M20
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Maks. affasnings-Ø D_{maks}	37 mm
Antal skær Z	2
Antal vendeskærsplatter	2
Sænke-Ø D	19 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indvendig køling	nej
Vinkel på forsænker	90 grader
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239653 10IP
---	-------------