

**Garant****Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Ø D: 33,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
Maks. affasnings-Ø $D_{\text{ maks}}$	45,8 mm
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Antal skær Z	5
Ø D	33,8 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt10 dele	219804
Vendeplatteskruesæt10 dele	219805
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8