

**HOLEX****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Artikelklasse	220

**Beskrivelse****Udførelse:**

Uden indvendig køling.

**Bemærk:**GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.**Teknisk beskrivelse**

Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	5
passende vendeskærsplatter	SE.. 1204..
Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	48 mm
Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	76 mm
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	MTC
Norm	Fabriksstandard
Produkttype	Planfræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219848
-----------------------------	--------