


HOLEX**SEKT 1204 AFTN, HBM020, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Artikelklasse	22A

Beskrivelse**Udførelse:**

PVD-belagte hårdmetal-vendeskærsplatter til bearbejdning af en lang række forskellige materialer. Det universelle skæremateriale gør det muligt at arbejde sikkert under skiftende anvendelsesbetingelser. Disse vendeskærsplatter er kendetegnet ved en høj grad af slidstyrke og brudstyrke samt muligheden for anvendelse ved både våd og tør bearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

$a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Plattestyrke E	4,76 mm
Type	UNI
Tilspænding f_z pr. tand	0,08-0,40 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKT 1204 AFTN
Type	HBM020

Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	4,76 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
GG (G)	egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		