

**APPT 160408 PDSR, HBM020, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Artikelklasse	22A

**Beskrivelse****Udførelse:**

PVD-belagte hårdmetal-vendeskærsplatter til bearbejdning af en lang række forskellige materialer. Det universelle skæremateriale gør det muligt at arbejde sikkert under skiftende anvendelsesbetingelser. Disse vendeskærsplatter er kendetegnet ved en høj grad af slidstyrke og brudstyrke samt muligheden for anvendelse ved både våd og tør bearbejdning.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

$a_{p_{max}} = 7,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,12-0,44 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APPT 160408 PDSR
Type	HBM020

Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,26 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	290 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
GG (G)	egnet	180 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		