



Båndslibemaskine, Type: 72227560



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Rørsliber med **ekstremt høj kapacitet til fjernelse af materiale**. Ideel til **bearbejdning af rør og rørbøjninger** – rengøring, fjernelse af misfarvninger, bortslibning af svejsesamlinger som forberedelse til polering og polering til spejlglassfinish. Omdrejningstalområde til slibe-, fleece- og polerbånd kan indstilles variabelt. **Forbedret båndføring**. Rørsliber til smalle radier, kontinuerligt justerbare omdrejningstal til slibning, satinering og højglanspolering. Min. vægafstand 50 mm.

Fordel:

- **Effektiv fjernelse af svejsesømme takket være den optimale skærehastighed på slibebåndene.**
- **Trinløs omdrejningstal til slibning, satinfinish og højglanspolering af håndlister, der allerede er monteret.**
- **Fleksible slibebånd tilpasser sig optimalt til smalle rørbøjninger og resulterer dermed i sømløse overflader.**
- **360° perifer slibning i kun 2 trin.**
- **Afbøjningsruller til lille vægafstand (ekstraudstyr).**
- **Genstartsbeskyttelse.**
- **Støvbeskyttet kugleleje.**

Leveringsomfang:

Rørsliber FEIN RS 17-70 E.

Leveres uden tilbehør i en æske.

Bemærk:

Slibevævsblade findes fra nr. 558011.

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde	2700 - 8500 min ⁻¹
Blød opstart	ja
Bearbejdet rør-Ø	8 - 80 mm
Effektforbrug	1700 W
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	230 V
Genstartsspærre	ja
Kabellængde	4 m
Båndbredde	20; 40 mm
Maks. båndhastighed	9 - 27 mm/s
Vægt	4,64 kg
Producentbetegnelse	RS 17-70 E
Båndlængde	815 mm
Produkttype	Båndslibemaskine