

Garant**SCLT 05T104, HU7810, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	216465 ALU
GTIN	4045197552785
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SCLT 05T104 ALU Hjørneradius: 0,4 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,08 – 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,08 – 0,18 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCLT 05T104
Type	HU7810
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1000 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	700 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		