

**Garant****Fasfræser 45°, Weldon-skaft, Ø D: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216100 8
GTIN	4045197133458
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
Vendepatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Udhængslængde $L_1$	17 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Maks. affasnings-Ø $D_{\text{maks}}$	20,2 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Antal skær Z	1
Ø D	8 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt10 dele

219804

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm

211750 3,8

Vendeplatteskruesæt10 dele

219805

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP