

Garant**SCLT 05T104, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Artikelklasse	21A

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,06 – 0,15 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,4 mm
Plattestyrke E	1,98 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCLT 05T104
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		