

 KOMET**KOMET® forsænker 45°, Weldon-skaft, Til DIN-skruer med undersænk- hoved: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216600 M10
GTIN	4047109003965
Artikelklasse	24D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til **afgratning** af runde huller og langhuller og til fræsning af trapez tandnoter. Til forsænkninger iht. DIN fin til DIN-skruer M10 – M20.

Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (kan ikke anvendes på boremaskiner).

Bemærk:

Passende trekantede vendeskærsplatter se nr. 216700; 216740; 216770.

Teknisk beskrivelse

Maks. affasnings-Ø D_{maks}	19 mm
passende vendeskærsplatter	TO.. 0902
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770	14-6603
Til DIN-skruer med undersænk- hoved	M10
Vendeplatteskruesæt	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Antal skær Z	2
Antal vendeskærsplatter	2
Sænke-Ø D	7 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	100 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indvendig køling	nej
Vinkel på forsænker	90 grader
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP7	239653 8IP7
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP	239653 8IP