



High-performance-fræser MFH Harrier, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222050 32/2
GTIN	4960664707478
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanten og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	15 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde L _{i alt}	150 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1,5 mm
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Udhængslængde L ₁	70 mm
Skær-Ø D _c	32 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT..
Vendeplatteskrue	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vendeplattestørrelse	10

maks. skærddybde $a_{p\text{ maks}}$ ved LD-geometri	3,5 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,43 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	14,4 mm
Indstillingsvinkel κ	10 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229717
--------------	--------