

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7515, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212243 ST1400
GTIN	4045197554314
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,22 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 1003 MOTN

Type: ST1400

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 1003 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7515
Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	430 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	330 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	270 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	210 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	230 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		