


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabile fræsevendeplatter, **præcisionssintret med positive spånbrydere. Plan- og underlagsflade præcisionsslebet.**

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDLT 090308 EN
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	150 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		