

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 5X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136255 5X0,5
GTIN	4067263161448
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet - afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 4,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M5×0,5
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Gevindtype	MF
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Gevind-Ø	5 mm
Gevinddybde	12,5 mm

Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	4,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 374
Gevindstigning	0,5 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet