

**Garant****High-performance fasfræser 45°, Cylinderskaft, Ø D: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216460 16
GTIN	4045197553072
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til effektiv gennemførelse af meget små affasningsopgaver. Til forlæns og baglæns fasning med høj hastighed.

**Baglæns fasning fra str. 6 mulig.**

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	110 mm
Maks. affasnings-Ø $D_{\text{ maks}}$	22,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Udhængslængde $L_1$	20 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 05T104
Antal skær Z	5
Ø D	16 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Indvendig køling	ja

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

---

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219828