

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNC: 1/2-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 13

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	13
Gevindstørrelse	1/2-13 UNC
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3

Gevinddybde	38,1 mm
Gevindstigning	1,95 mm
Skafftirkant □	7 mm
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	12,7 mm
Gevindtype	UNC
Kernehul-Ø	10,8 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P

Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		