



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 3/8-24



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 138004 3/8-24 |
| GTIN | 4067263162421 |
| Artikelklasse | 12H |

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **HSS-E**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------|
| Kernehul-Ø | 8,5 mm |
| Samlet længde L | 100 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 24 |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevindtype | UNF |
| Gevind-Ø | 9,53 mm |
| Norm | DIN 374 |
| Skafffirkant □ | 7 mm |
| Gevindstørrelse | 3/8-24 UNF |
| Skraft-Ø D _s | 9 mm |
| Gevinddybde | 23,83 mm |
| Gevindstigning | 1,058 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Antal spånnoter | 3 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Serie | CleverTap |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Toleranceklasse | 2B |
| Skærfasform | C |
| Spiralvinkel | 40 grader |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| Alu | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 12 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 12 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 6 m/min | P |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |