



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 10-32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Artikelklasse	12H

Beskrivelse

Udførelse:

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **HSS-E**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,794 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Kernehul-Ø	4,1 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	70 mm
Gevindstørrelse	10-32 UNF
Gevindtype	UNF
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	4,83 mm
Gevindgange pr. tomme	32

Antal spånnoter	3
Gevinddybde	12 mm
Serie	CleverTap
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		