

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 1/2-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	138004 1/2-20
GTIN	4067263162445
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **HSS-E**

Anvendelse:

Til **UNF-gevind, fint** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	1/2-20 UNF
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	31,75 mm
Norm	DIN 374
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	12,7 mm
Skafftirkant □	7 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	100 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindtype	UNF
Gevindgange pr. tomme	20

Kernehul-Ø	11,5 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Serie	CleverTap
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		