

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 7/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	138004 7/8-14
GTIN	4067263162483
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **HSS-E**

Anvendelse:

Til **UNF-gevind, fint** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	22,23 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN 374
Gevindtype	UNF
Gevinddybde	55,56 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Gevindstørrelse	7/8-14 UNF

Kernehul-Ø	20,4 mm
Antal spånnoter	4
Serie	CleverTap
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		