

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 24X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132845 24X1,5
GTIN	4067263161790
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22,5 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	140 mm
Gevindstørrelse	M24×1,5
Kernehul-Ø	22,5 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 374
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	MF
Gevindstigning	1,5 mm
Skafftirkant □	14,5 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	24 mm
Gevinddybde	72 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	17 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet