



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNC: 6-32



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	137868 6-32
GTIN	4067263162308
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **HSS-E**

#### Anvendelse:

Til **UNC-gevind, groft** ASME – B1.1.

### Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNC
Antal skær Z	3
Samlet længde L	56 mm
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	2,85 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Gevindstørrelse	6-32 UNC
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	3,51 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Gevindstigning	0,794 mm

Skafftirkant □	3 mm
Gevinddybde	27,78 mm
Serie	CleverTap
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		