

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	135255 M12
GTIN	4067263162056
Artikelklasse	12H

**Beskrivelse****Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,75 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Gevinddybde	30 mm
Gevindstørrelse	M12
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	12 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Antal spånnoter	3
Samlet længde L	110 mm
Gevindtype	M
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	10,2 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet