

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 3/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133404 3/4-16
GTIN	4067263161981
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	19,05 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Norm	DIN 374
Skaft-Ø D _s	14 mm
Antal spånnoter	3

Kernehul-Ø	17,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	57,15 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstigning	1,587 mm
Skafftirkant □	11 mm
Gevindstørrelse	3/4-16 UNF
Samlet længde L	110 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P

Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		