

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, UNF: 1/4-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133404 1/4-28
GTIN	4067263161912
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	1/4-28 UNF
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	6,35 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	28

Kernehul-Ø	5,5 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Gevindtype	UNF
Skaftfirkant □	5,5 mm
Skaft-Ø D _s	7 mm
Gevinddybde	19,05 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	80 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maximal	egnet