

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 135255 M6 |
| GTIN | 4067263162025 |
| Artikelklasse | 12H |

Beskrivelse**Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------|
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Skaftfirkant □ | 4,9 mm |
| Gevind-Ø | 6 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevindstørrelse | M6 |
| Gevinddybde | 15 mm |
| Samlet længde L | 80 mm |
| Antal spånnoter | 3 |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevindstigning | 1 mm |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Gevindtype | M |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | DIN 371 |
| Kernehul-Ø | 5 mm |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Spiralvinkel | 40 grader |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 12 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 12 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 6 m/min | P |
| Olie | egnet | | |

våd, maksimal

egnet