

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 12X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136255 12X1,5
GTIN	4067263162186
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet - afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	9 mm
Kernehul-Ø	10,5 mm
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	MF
Samlet længde L	100 mm
Gevindstigning	1,5 mm

Gevind-Ø	12 mm
Skæremateriale	HSS E
Skafftirkant □	7 mm
Gevindstørrelse	M12×1,5
Gevinddybde	30 mm
Norm	DIN 374
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maximal	egnet