

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, MF: 14X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136255 14X1
GTIN	4067263162193
Artikelklasse	12H

**Beskrivelse****Udførelse:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet - afhærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstørrelse	M14×1
Gevinddybde	35 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN 374
Kernehul-Ø	13 mm

Gevindstigning	1 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	14 mm
Gevindtype	MF
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skafftirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2,5xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet