

**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 8X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132845 8X0,5
GTIN	4067263161622
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 7,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevindstørrelse	M8×0,5
Kernehul-Ø	7,5 mm
Norm	DIN 374
Gevinddybde	24 mm
Gevindtype	MF
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Gevind-Ø	8 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	80 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,5 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	17 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maximal

egnet